

Garant

Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT med borerer til kølekanaler, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302031 20
GTIN	4045197644787
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
- Med RFID/balluff-chip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

- Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
- Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
- Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	64,5 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm

Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302150; 302155
Nyttelængde L ₁	45,5 mm
Udvendig Ø D	49 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Kølekanaler	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron