

**Garant****Kort borepatron Form ADB, SK 40, Spændeområde: 0,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301465 0,5-16
GTIN	4045197573407
Artikelklasse	31B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Glasperleblæst.

**Leveringsomfang:**

Inklusive **spændenøgle** med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Type	Standard
Spændeområde	0,5 - 16 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Udvendig Ø D	57 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment M <sub>d maks</sub>	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
	308820 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40

308605 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40

308740 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

308700 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40