

Garant**Kort borepatron Form ADB, SK 50, Spændeområde: 0,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl $\leq 20 \mu\text{m}$.

Glasperleblæst.

Leveringsomfang:

Inklusive **spændenøgle** med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,5 - 16 mm
Udragende længde, A-mål	106 mm
Type	Standard
Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Udvendig Ø D	57 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50