



## Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302032 8
GTIN	2050001653116
Artikelklasse	33W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Koncentricitet  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

#### Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

#### Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

#### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:  
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	30 mm
Gevind M	M6
Vægt	1,3 kg

Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40