

Garant**Monteringsadptere til spændetang ER25, Gevind M × A-mål: M16X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Passer til:

Værktøjsholdere til påskruningsfræser

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308901 – 309430.

ER-spændetangsmøtrikker nr. 309650; 309652.

Bemærk:

Passende forlænger og reduktionsstykke nr. 301358 / 301359.

Teknisk beskrivelse

Møtrik, udv. Ø D	35 mm
Gevind M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Værktøjsholder

Tilbehør

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309374 15
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308959 16
ER-mini-spændemøtrik Til ER 8	309650 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308962 4
ER-mini-spændemøtrik Til ER 16	309650 16
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309374 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308946 12
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 16	309652 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308946 16

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309374 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309375 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308941 2
ER-mini-spændemøtrik Til ER 25	309650 25
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309374 8
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm	309373 16
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	308962 11
	308962 3

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 3 mm

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 12 mm

308962 12

ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 10 mm

309375 10

ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 14 mm

309375 14

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm

308960 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm

308960 8

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm

309373 2

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm

309373 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm

308941 4

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 8 mm

308962 8

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

308946 7

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm

309373 11

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm

308941 13

ER-mini-spændemøtrik Til ER 20

309650 20

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm

308960 15

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 5 mm

308962 5

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm

309373 15

ET-spændetænger til gevindboring, med
aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm

309430 9

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm

308960 2

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

308959 9

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

308946 10

ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 12 mm

309375 12

ET-spændetænger til gevindboring, med
aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

309430 4,5

ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308941 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309373 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309430 2,8

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309374 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308941 5
ER-mini-spændemøtrik Til ER 11	309650 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308941 8
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 20	309652 20
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308946 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309430 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308941 12
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 25	309652 25
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308959 7

