

**Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Artikelklasse	37D

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Bruneret.

Leveringsomfang:

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2,5 - 16 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 6
Udragende længde, A-mål	104,5 mm
Udvendig Ø D	56 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min ⁻¹
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40