

Garant**Monteringsadptere til spændetang ER25, Gevind M × A-mål: M16X90****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301387 M16X90
GTIN	4045197644954
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Passer til:

Værktøjsholdere til påskruningsfræser

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308901 – 309430.

ER-spændetangsmøtrikker nr. 309650; 309652.

Bemærk:

Passende forlænger og reduktionsstykke nr. 301358 / 301359.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M16×90
L ₁	70 mm
Ø D ₂	30 mm
Møtrik, udv. Ø D	35 mm
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Værktøjsholder

Tilbehør

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308962 7
ER-mini-spændemøtrik Til ER 11	309650 11
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309040 15

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309375 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309375 12
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	309374 15
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309374 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309002 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mmmed tætning og sprøjtedyser	309245
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spændetangssæt, 12 dele, 2-13mm	309200
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309374 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309040 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308941 13
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309430 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309040 10
ER-mini-spændemøtrik Til ER 16	309650 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308959 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308959 8

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309430 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 15 mm	309373 15
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309374 3
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 16	309652 16
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308946 12

ER-mini-spændemøtrik Til ER 20	309650 20
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	309040 25
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 20	309652 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mmmed tætning og sprøjtedyser	309285
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 8 mm	309373 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	309002 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309374 8
ER-mini-spændemøtrik Til ER 8	309650 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309374 10
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 2 mm	309373 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308960 15

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308946 7
ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver Til ER 25	309652 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spændetangssæt, 7 dele, 1-7mm	309155
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 7 mm	309373 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spændetangssæt, 23 dele, 4-26mm	309320
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-mini-spændemøtrik Til ER 25	309650 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309280

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 16 mm	309373 16
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spændetang HPmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 3 mm	309373 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spændetang HPmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309002 4
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mmmed tætning og sprøjtedyser	309165
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spændetang HP Nom. spænde-Ø d 11 mm	309373 11

