



Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 50, Spænde-Ø D1: 32 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302021 32
GTIN	2050001653031
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:

Mellembøsning nr. 302135 – 302180.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 81 mm

Udvendig Ø D: 72 mm

Nyttelængde L₁: 52 mm

Passende reduktionspatron: 302180; 302175

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	52 mm
----------------------------	-------

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Passende reduktionspatron	302180; 302175
Udragende længde, A-mål	81 mm
Udvendig Ø D	72 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 8 mm	302180 8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50 SK	308812 50
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 14 mm	302175 14
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 20 mm	302180 20
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 10 mm	302175 10
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 18 mm	302180 18
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 6 mm	302180 6
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 14 mm	302180 14

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50 SK	308810 50
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 6 mm	302175 6
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 20 mm	302175 20
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 8 mm	302175 8
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 25 mm	302180 25
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 25 mm	302175 25
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 10 mm	302180 10
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 12 mm	302180 12
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 16 mm	302175 16
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 16 mm	302180 16
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 SK	308830 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 18 mm	302175 18
Opkårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 12 mm	302175 12
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 SK	308820 50