



Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302032 12
GTIN	2050001653130
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	32 mm
Vægt	1,3 kg
Passende reduktionspatron	302140; 302135
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
L ₂	40 mm

Nyttelængde L ₁	61,5 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Gevind M	M10×1
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
	302135 6

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 6 mm

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 8 mm

302140 8

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 4 mm

302135 4

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308790 40

Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Antræksbolte form B Passer til konus 40

308640 40

Antræksbolt tætnet Passer til konus 40

308635 40

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 5 mm

302135 5

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 8 mm

302135 8

Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M

308670 40M

Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 5 mm

302140 5

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 6 mm

302140 6

Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 3 mm

302140 3

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40

308806 40

Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 4 mm

302140 4

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 3 mm

302135 3

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

308830 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40

308802 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308620 40