



Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 0,3-8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.

Leveringsomfang:

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,3 - 8 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 4
Udvendig Ø D	36 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 30 µm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Spidshjul til spændeområde 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Spændebakkesæt3 dele til spændeområde 0,3-8 mm	309701 0,3-8