



Hydraulisk spændepatron kort, slank, form AD, SK 30, Spænde-Ø D1: 12mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302030 12 |
| GTIN | 2050001653079 |
| Artikelklasse | 33W |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:

Mellembøsning nr. 302135 – 302180.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 55 mm

Ø D₂: 32 mm

Udvendig Ø D: 45 mm

Nyttelængde L₁: 36 mm

L₂: 22 mm

Justeringsområde V: 10 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 32 mm |
| Passende reduktionspatron | 302140; 302135 |
| L ₂ | 22 mm |
| Vægt | 0,6 kg |
| Gevind M | M8×1 |
| Nyttelængde L ₁ | 36 mm |
| Udragende længde, A-mål | 55 mm |
| Udvendig Ø D | 45 mm |
| Justeringsområde V | 10 mm |
| Adapter | SK 30 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagingsstrategi | HSC |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 3 mm | 302135 3 |
| Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 30 | 308610 30 |
| Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 6 mm | 302135 6 |
| Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 5 mm | 302140 5 |
| Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 5 mm | 302135 5 |
| Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 3 mm | 302140 3 |

| | |
|---|-----------|
| Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30 | 308785 30 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30 | 308765 30 |
| Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 8 mm | 302140 8 |
| Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 30 | 308780 30 |
| Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 30 | 308760 30 |
| Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 8 mm | 302135 8 |
| Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 6 mm | 302140 6 |
| Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 4 mm | 302140 4 |
| Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 4 mm | 302135 4 |