

**Garant****Monteringsadptere til spændetang ER16, Gevind M × A-mål: M16X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Med glidelejespændemøtrik. Højere spændekræfter takket være lavere friktion.

**Passer til :**

Værktøjsholdere til påskruningsfræser

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændetænger nr. 308901 – 309425.

ER-spændemøtrikker nr. 309612.

**Bemærk:**

Passende forlænger og reduktionsstykke nr. 301358 / 301359.

Spåntagningsstrategi: HSC

Møtrik, udv. Ø D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 30 mm

L<sub>1</sub>: 30 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M16×50
L <sub>1</sub>	30 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm

Møtrik, udv. Ø D	32 mm
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Holder til påskruningsfræser, tilbehør

## Tilbehør

ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309012
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 32	309612 32
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 40	309612 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm med tætning	309014
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning og sprøjtedyser	309165
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16	309612 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309371 9
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 25	309612 25
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm med tætning	309164
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændepatron HP med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	309372 4

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændepatron HP med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309371 3