

**Garant****Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302038 12
GTIN	4045197602435
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Koncentricitet  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

**Anvendelse:**

Til boring, rivning og sletfræsning.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:  
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Passende reduktionspatron	302140; 302135
L <sub>2</sub>	40 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	61,5 mm
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Gevind M	M10×1
Vægt	1,3 kg
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302135 4
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302135 3
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40