

**Garant****Stikplatte lige skær, PKD, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273743 6
GTIN	4045197560650
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med laseret spånbrøder af hensyn til optimal spåndannelse.

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	±0,03 mm
Stikbredde W	6 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	PKD
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PKD
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	650 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	650 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	650 m/min	N
CuZn	egnet	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet	400 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		