

**Garant****Stikplatte Sletbearbejdning, HB7020, Stikbredde W: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273719 6
GTIN	4045197486622
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	6 mm
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,04$ mm
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,9 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7020
Hjørneradius R	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		