

Garant**Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302038 20
GTIN	4045197602459
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302155; 302150
Gevind M	M16×1
Nyttelængde L ₁	61,5 mm
L ₂	47 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm

Ø D ₂	42 mm
Vægt	1,3 kg
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12