

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273750 16/2
GTIN	4045197484413
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	6 mm
Funktionsbredde $L_4$	16 mm
Stikbredde $W$	2 mm
Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde $L_1$	30 mm
Samlet længde $L$	100 mm
Skaftbredde $b$	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 5	279815 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600