

**Garant****Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302038 25     |
| GTIN                | 4045197602466 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Koncentricitet  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

**Anvendelse:**

Til boring, rivning og sletfræsning.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:  
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Ø D <sub>2</sub>        | 55 mm   |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 25 mm   |
| L <sub>2</sub>          | 28 mm   |
| Vægt                    | 1,6 kg  |
| Udragende længde, A-mål | 80,5 mm |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Nyttelængde L <sub>1</sub>              | 61,5 mm                           |
| Gevind M                                | M16×1                             |
| Udvendig Ø D                            | 63 mm                             |
| Justeringsområde V                      | 10 mm                             |
| Adapter                                 | SK 40                             |
| Holder-standard                         | ISO 7388-1                        |
| Form                                    | ADB                               |
| Indvendig køling                        | Ja, med maks. 80 bar              |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 µm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Produkttype                             | Hydraulisk spændepatron           |

## Tilbehør

|  |           |
|--|-----------|
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40   | 308790 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40   | 308625 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308760 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40                             | 308830 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40   | 308630 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40   | 308600 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40  | 308615 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40   | 308765 40 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40   | 308640 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40  | 308740 40 |
|  | 308700 40 |

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

|   |            |
|---|------------|
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40                            | 308610 40  |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40                | 308806 40  |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40                                    | 308660 40  |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40  |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40                                  | 308785 40  |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40                           | 308605 40  |
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M                            | 308670 40M |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40                | 308802 40  |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40                                    | 308635 40  |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40                                  | 308795 40  |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40                            | 308620 40  |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40                            | 308650 40  |