



Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302032 20
GTIN	2050001653154
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,3 kg
Ø D ₂	42 mm
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302155; 302150
Spænde-Ø D ₁	20 mm

Nyttelængde L ₁	61,5 mm
Gevind M	M16×1
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
	308801 40

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M

308670 40M

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm

302160 4

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm

302155 8

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm

302155 6

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm

302160 3

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308635 40

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm

302160 12

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

308830 40

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm

302160 8

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm

302160 6

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40

308740 40

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm

302160 16

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm

302155 4

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm

302155 16

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308650 40

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm

302155 3

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm

302155 14

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5