

**Garant****Stikplatte Hel radius, CBN825, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273746 4
GTIN	4045197577917
Artikelklasse	21H

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	4 mm
Tolerance stikbredde w	±0,03 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
Primær anvendelse	H
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CBN825
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	----------------------	-----------------

Stål < 55 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	100 m/min	H
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
tør	egnet		