

**Garant****Stikplatte Middel bearbejdning, HB7215, Stikbredde W: 2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273727 2,5
GTIN	4045197578334
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Stikbredde W	2,5 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,2 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Sekundær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7215
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
GG (G)	egnet	280 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		