

Garant**Stikplatte lige skær, CBN825, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273740 4
GTIN	4045197498816
Artikelklasse	21H

Teknisk beskrivelse

Tolerance stikbredde w	±0,03 mm
Stikbredde W	4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN
Primær anvendelse	H
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CBN825
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	100 m/min	H
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
tør	egnet		