

**Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302032 32
GTIN	2050001653178
Artikelklasse	33W

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M16×1
Passende reduktionspatron	302180; 302175
Ø D ₂	63 mm
Nyttelængde L ₁	61,5 mm
Udragende længde, A-mål	80,5 mm

Spænde-Ø D ₁	32 mm
L ₂	25,5 mm
Vægt	1,7 kg
Udvendig Ø D	70 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 25 mm	302175 25
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302180 16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302180 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 18 mm	302175 18
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302175 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302180 8
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302180 12

AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 25 mm	302180 25
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302175 12
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302180 6
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 18 mm	302180 18
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302175 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 20 mm	302180 20
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 20 mm	302175 20
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302180 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302175 6
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302175 14
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302175 16
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40