

Garant**Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302038 6 |
| GTIN | 4045197602404 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------|
| L ₂ | 29,5 mm |
| Udragende længde, A-mål | 80,5 mm |
| Ø D ₂ | 26 mm |
| Vægt | 1,3 kg |
| Spænde-Ø D ₁ | 6 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Gevind M | M5 |
| Nyttelængde L ₁ | 61,5 mm |
| Udvendig Ø D | 49,5 mm |
| Justeringsområde V | 10 mm |
| Adapter | SK 40 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40 | 308640 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308625 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| | 308830 40 |

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

| | |
|--|-----------|
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40 | 308600 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308620 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40 | 308700 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308630 40 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
|--|------------|