

**Garant****Stikplatte Hel radius, HB7215, Stikbredde W: 2,5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273737 2,5    |
| GTIN                | 4045197578372 |
| Artikelklasse       | 21J           |

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Stikbredde W            | 2,5 mm                             |
| Tolerance stikbredde w  | $\pm 0,03$ mm                      |
| Tilspænding f           | 0,08 - 0,16 mm/o                   |
| Skæredybde $a_p$        | 0,2 - 0,7 mm                       |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale          | HM                                 |
| Primær anvendelse       | K                                  |
| Sekundær anvendelse     | P                                  |
| Skærebetingelse         | kontinuerlig                       |
| Type                    | HB7215                             |
| Antal skift/skær        | 2                                  |
| Vendeskærsplatteprofil  | neutral                            |
| Produkttype             | Vendeskærsplatte til stikdrejning  |

**Brugerdata**

|                              | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 300 m/min            | P               |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 250 m/min            | P               |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 210 m/min            | P               |
| GG (G)                       | egnet            | 280 m/min            | K               |
| kontinuerlig                 | egnet            |                      |                 |
| våd, maksimal                | egnet            |                      |                 |
| tør                          | betinget egnet   |                      |                 |