


Garant**Stikplatte Sletbearbejdning, HB7215, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273721 3
GTIN	4045197502803
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Stikbredde W	3 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	K
Sekundær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7215
Hjørneradius R	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
GG (G)	egnet	280 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		