



Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302045 20
GTIN	4045197146137
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Med RFID / balluffchip-boring.
- Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
- Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
- Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32:
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	42 mm
Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302155; 302150
Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Gevind M	M16×1
Nyttelængde L ₁	61,5 mm

L ₂	34 mm
Vægt	1,3 kg
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12

Spændeskruer til hydraulisk spændepatron Passer til SK 40	309903 40
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Antræksbolt tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
	302155 5

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8