

## Opskårne reduktionspatroner tætnet, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302160 3
GTIN	4019208193199
Artikelklasse	33D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

#### Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systempræcision ved  $3 \times D$ ).
- Rundløbsnøjagtighed  $\pm 2 \mu\text{m}$  (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

#### Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.

### Teknisk beskrivelse

Ø D	20 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Udvendig Ø	20 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system	5 $\mu\text{m}$
Produkttype	Reduktionspatron

