



HPH-spændepatron, SK 40, Spænde-Ø D1: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302190 12
GTIN	2050001671127
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

Meget høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion. Med Balluffchip-boring. MMS-kompatibel.

Hydraulisk spændepatron, udførelse **HPH** (High Performance Holder).

Fordel:

- **Optimale overførbare momenter, hvilket garanterer processikkerheden.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidforøgelse og spindelskånsomhed.**

Anvendelse:

- **Især ved svær spåntagning ved fræsning.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806.

AB-spændepatron nr. 308820 – 308835. Mellembøsninger nr. 302135 – 302180.

Spåntagningsstrategi: HPC

Udragende længde, A-mål: 85 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

L₁: 66 mm

Teknisk beskrivelse

L ₁	66 mm
----------------	-------

Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	85 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5
	308820 40

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 3 mm	302135 3
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 4 mm	302135 4
Opskårne reduktionspatroner Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40