

**Hydraulisk spændepatron lang, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302085 12
GTIN	4045197146175
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Koncentricitet $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32;
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

L ₂	31,5 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Nyttelængde L ₁	91 mm
Gevind M	M10×1
Passende reduktionspatron	302140; 302135
Vægt	1,3 kg

Udragende længde, A-mål	110 mm
Ø D ₂	32 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 3 mm	302135 3
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 5 mm	302135 5
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændeskruer til hydraulisk spændepatron Passer til SK 40	309903 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
	308830 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302140 3
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302135 6
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302140 6
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302140 8
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302135 4
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302140 4
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Opkårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302140 5
Opkårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302135 8

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40