

**Hydraulisk spændepatron lang, slank, form ADB, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302085 20
GTIN	4045197146199
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Koncentricitet  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

**Anvendelse:**

Til boring, rivning og sletfræsning.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32;  
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M16×1
Nyttelængde L <sub>1</sub>	91 mm
Udragende længde, A-mål	110 mm
L <sub>2</sub>	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Vægt	1,3 kg

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Passende reduktionspatron	302160; 302165; 302155; 302150
Udvendig Ø D	49,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 20000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3
	302155 4

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Spændeskruer til hydraulisk spændepatron Passer til SK 40	309903 40

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
Antræksbolt tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Antræksbolt tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10