

Garant**Krympepatron med kølekanalboringer, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302252 8
GTIN	4045197287830
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Med kølekanaler og låsbare gevind.

Kølekanaler ved spænde-Ø D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Kølekanaler	låsbar

Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
	302412 25/8

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/8 mm

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til
konusdornstørrelse 40

308830 40

Køleenhed Type CU1

354215 CU1

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40

308760 40

Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40

354225 40

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus
40

308802 40

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus
40

308740 40

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40

308605 40

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40

308615 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1
20/8 mm

302415 20/8

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40

308795 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer
til konus 40

308700 40

Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M

308670 40M

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og
pasningtætnet Passer til konus 40

308801 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308635 40

Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm

354240 6-12