

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273755 16/4
GTIN	4045197484895
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{maks} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	16 mm
Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde L_1	37 mm
Indstiksdybde t_{maks}	20 mm
Stikbredde W	4 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftbredde b	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

TilbehørMomentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 5

279815 5

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600