

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 25/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273750 25/6
GTIN	4045197484598
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	6 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	18 mm
Hovedlængde $L_1$	39 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue Type 7	279815 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600