

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 20/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273751 20/5
GTIN	4045197484734
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	15 mm
Stikbredde W	5 mm
Funktionsbredde L_4	21,5 mm
Hovedlængde L_1	38 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Samlet længde L	125 mm
Skaftbredde b	20 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue Type 7	279815 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600