

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 25/2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273750 25/2 |
| GTIN | 4045197484437 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Indstiksdybde t_{maks} | 6 mm |
| Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Hovedlængde L_1 | 33 mm |
| Funktionsbredde L_4 | 26,5 mm |
| Stikbredde W | 2 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Skaftbredde b | 25 mm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Klemmeskrue Type 6 | 279815 6 |
| 8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm | 659874 50 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25 | 674248 TX25 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |