

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 12/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273750 12/4
GTIN	4045197484529
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	35 mm
Indstiksdybde t_{maks}	12 mm
Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stikbredde W	4 mm
Funktionsbredde L_4	12 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Klemmeskrue Type 4	279815 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500