

**Garant****Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 12/2mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273751 12/2   |
| GTIN                | 4045197484604 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Stikbredde W                    | 2 mm                    |
| Funktionsbredde $L_4$           | 12 mm                   |
| Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$ | 6 mm                    |
| Hovedlængde $L_1$               | 30 mm                   |
| Skrue                           | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Samlet længde L                 | 150 mm                  |
| Skaftbredde b                   | 12 mm                   |
| Indsatstype                     | Venstre                 |
| Indvendig køling                | nej                     |
| aksial stikning mulig           | ja                      |
| Produkttype                     | Skærholder              |

---

**Tilbehør**

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15            | 674248 TX15 |
| Klemmeskrue Type 4   | 279815 4    |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |