

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 20/3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273751 20/3 |
| GTIN | 4045197484178 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Hovedlængde L_1 | 33 mm |
| Indstiksdybde t_{maks} | 9 mm |
| Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Funktionsbredde L_4 | 21,5 mm |
| Stikbredde W | 3 mm |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Skaftbredde b | 20 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 6

279815 6

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600