

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273751 32/5
GTIN	4045197531568
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	26,5 mm
Stikbredde W	5 mm
Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Indstiksdybde t_{maks}	15 mm
Hovedlængde L_1	38 mm
Samlet længde L	170 mm
Skaftbredde b	32 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Klemmeskrue Type 7

279815 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600
