

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 16/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273750 16/4
GTIN	4045197484536
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	4 mm
Indstiksdybde t_{maks}	12 mm
Hovedlængde L_1	35 mm
Skrue	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbredde L_4	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftbredde b	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 5	279815 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600