

**Garant****Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 12/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273755 12/3
GTIN	4045197484857
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	15 mm
Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Stikbredde W	3 mm
Funktionsbredde $L_4$	12 mm
Hovedlængde $L_1$	30 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 4

279815 4

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500