

**Garant****Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 16/2,5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273756 16/2,5 |
| GTIN                | 4045197485014 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Bemærk:**

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$ | 12,5 mm               |
| Stikbredde W                    | 2,5 mm                |
| Skrue                           | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
| Funktionsbredde $L_4$           | 16 mm                 |
| Hovedlængde $L_1$               | 31 mm                 |
| Samlet længde L                 | 100 mm                |
| Skaftbredde b                   | 16 mm                 |
| Indsatstype                     | Venstre               |
| Indvendig køling                | nej                   |
| aksial stikning mulig           | ja                    |

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659906 1600

Klemmeskrue Type 5

279815 5

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel  
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 1600 cNm

659957 1600