

**Garant****Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 32/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273751 32/6
GTIN	4045197531575
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

**Teknisk beskrivelse**

Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Indstiksdybde $t_{\text{maks}}$	18 mm
Funktionsbredde $L_4$	26,5 mm
Hovedlængde $L_1$	39 mm
Stikbredde $W$	6 mm
Samlet længde $L$	170 mm
Skaftbredde $b$	32 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 7	279815 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600