

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273751 25/2
GTIN	4045197484635
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	2 mm
Funktionsbredde L ₄	26,5 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Indstiksdybde t _{maks}	6 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftbredde b	25 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Klemmeskrue Type 6

279815 6

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600