

**Krympepatron, SK 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302254 18
GTIN	2050001689740
Artikelklasse	33W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Glasperleblæst.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22