

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 20/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273750 20/5
GTIN	4045197484567
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Skrue	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Hovedlængde L_1	38 mm
Stikbredde W	5 mm
Indstiksdybde t_{maks}	15 mm
Funktionsbredde L_4	21,5 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftbredde b	20 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm

659874 50

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX30

674248 TX30

Klemmeskrue Type 7

279815 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 1600 cNm

659957 1600