



## Krympepatron, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302251 8
GTIN	2050001689566
Artikelklasse	33W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Med RFID / balluffchip-boring.

Glasperleblæst.

#### Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

#### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Adapter	SK 40 kort
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 40	354225 40
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Spændenøgler til antræksbolt ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Antræksbolt tætnet Passer til konus 40	308635 40
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
	308700 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40