

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273755 20/3
GTIN	4045197484871
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{maks} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	21,5 mm
Hovedlængde L_1	34 mm
Skrue	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stikbredde W	3 mm
Indstiksdybde t_{maks}	15 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftbredde b	20 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

Tilbehør8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel
længde 50 mm

659874 50

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659906 1600

Klemmeskrue Type 6

279815 6

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 1600 cNm

659957 1600