


PRYOR

Udskiftelige slagtal og slagbogstaver normal skrift 0 0 – 9 og A – Z,

Skrifthøjde: 4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085480 4
GTIN	5022044020306
Artikelklasse	08W

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst præcist prægeværktøj til hurtig og rationel mærkning med **flere bogstaver og tal samtidig**.

Anvendelse:

Til signering af materialer (f.eks. typeskilte, værktøj, maskindele, etc.) med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Leveringsomfang:

100 stempeltyper
12 afstandsstykker (skrifthøjde 5 mm: 6 stk.)
1 pincet
1 sekskantnøgle
1 holder
i kunststofboks.

Reservedel:

Enkelte typer kan bestilles under nr. 085481 med angivelse af den ønskedeskrifthøjde/type (f.eks. nr. 085481 str. 3/E).

Teknisk beskrivelse

Antal anvendelige stempeltyper	9
Bredde, stempeltype	4 mm
Højde, stempeltype	8 mm
Længde, stempeltype	19,05 mm
Skrifthøjde	4 mm
Længde, stempelholder	39 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/N mm	085481 4/N
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4// mm	085481 4//
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/8 mm	085481 4/8
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4LEER mm	085481 4LEER
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/0 mm	085481 4/0
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/B mm	085481 4/B
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/9 mm	085481 4/9
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/5 mm	085481 4/5
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/M mm	085481 4/M
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/- mm	085481 4/-
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/E mm	085481 4/E

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/H mm	085481 4/H
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/P mm	085481 4/P
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/. mm	085481 4/.
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/7 mm	085481 4/7
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/, mm	085481 4/,
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/S mm	085481 4/S
Ståltypeholder, enkel til sortiment nr. 085480 Egned til skrifthøjde 4-5 mm	085482 4-5
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/Q mm	085481 4/Q
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/C mm	085481 4/C
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/W mm	085481 4/W
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/1 mm	085481 4/1
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/L mm	085481 4/L
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/4 mm	085481 4/4
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/D mm	085481 4/D
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/Z mm	085481 4/Z
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/3 mm	085481 4/3
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/O mm

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/I mm

085481 4/I

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/6 mm

085481 4/6

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/J mm

085481 4/J

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/G mm

085481 4/G

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/K mm

085481 4/K

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/X mm

085481 4/X

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/R mm

085481 4/R

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/+ mm

085481 4/+

Ståltyper kan udskiftesTalsortiment 0 – 9 Skrifthøjde 4 mm

085483 4

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/T mm

085481 4/T

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/Y mm

085481 4/Y

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/2 mm

085481 4/2

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/F mm

085481 4/F

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/V mm

085481 4/V

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480
Skrifthøjde / tegn 4/A mm

085481 4/A